

## KNOWLED GF14

Насадка оптическая с линзой Френеля

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Обязательно храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

### Введение


KNOWLED GF14 - это фокусируемая оптическая насадка с линзой Френеля и креплением G-mount. Внутренний диаметр GF14 составляет приблизительно 14" (350 мм), а угол регулировки светового пучка - 15°-45°. При установке на осветителе, GF14 усиливает освещенность в центре светового пятна на расстоянии 3м примерно в 3 раза при широком заливающем угле светового пучка и примерно в 13 раз при узком точечном свете. Настройка угла рассеивания (от точечного до заливающего) осуществляется вращением фокусирующего кольца на объективе. При вращении по часовой стрелке свет сужается и освещенность увеличивается; при вращении против часовой стрелки свет рассеивается и угол освещения становится шире. Насадка GF14 совместима со шторками GF14B (приобретаются отдельно), которые помогут добиться более точного светового эффекта. GF14 предназначена для светодиодных осветителей Godox с креплением G-mount.

### ⚠ Внимание

- ⚠ Линза Френеля хрупкая, пожалуйста, будьте осторожны и избегайте повреждений!
- ⚠ При работе со светодиодными лампами следует помнить о возможности их нагрева до высоких температур!
- ⚠ Пожалуйста, регулируйте угол фокусировки только после того, как линза Френеля будет надежно закреплена!


### Наименование элементов

GF14




- 1. Линза Френеля
- 2. Фокусирующее кольцо
- 3. Фиксирующий винт
- 4. Слот для аксессуаров

### 8-лепестковые шторки GF14B (приобретается отдельно)



- 1. Раскладные шторки
- 2. Страховочный трос

### Комплектация



Линза Френеля GF14 x1    Руководство по эксплуатации x1





### Дополнительные принадлежности



8-лепестковые шторки GF14B



### Установка насадки (на примере Godox MG1200Bi)

Вставьте оптическую насадку в G-образное крепление MG1200Bi и поверните ее по часовой стрелке.




### Снятие насадки (на примере Godox MG1200Bi)

Нажмите кнопку фиксации насадок на MG1200Bi, затем поверните оптическую насадку против часовой стрелки, чтобы отсоединить ее.





### Порядок установки шторок


1. Установите оптическую насадку GF14 на крепление G-mount светодиодного осветителя Godox.




2. Поверните фиксирующий винт 3 против часовой стрелки, чтобы ослабить крепление слота для аксессуаров 4, затем совместите монтажный паз шторок с лапками оптической насадки, после этого закрутите фиксирующий винт по часовой стрелке, чтобы закрепить шторки на насадке.



Примечание: во избежание образования царапин при установке шторок следует использовать перчатки.




### Диаграмма освещенности GF14 (в сочетании с MG1200Bi)



Приведенные выше данные представляют собой усредненные показатели освещенности и не являются абсолютной освещенностью при совместном использовании с MG1200Bi, кроме того, возможны незначительные различия в освещенности при использовании различных осветителей. --- точечный - заливающий

### Технические характеристики

Название	Оптическая насадка с линзой Френеля
Модель	GF14
Регулировка угла света	15°-45°
Температура эксплуатации	-10°C-40°C
Размер	471мм*426мм*235мм
Вес нетто	9.68 кг



www.godox.ru

Изготовитель: ГОДОКС Фото Эквипмент Ко., Лтд

Адрес завода: 4 этаж здания 1, 1-4 этаж здания 2, 4 этаж здания 3, 1-4 этаж здания 4, индустриальная зона Янчун, Тангвей Коммьюнити, Фушай стрит, Баоянь Дистрикт, Шеньчжень, Китай, 518103

Телефон: +86-755-29609320(8063)

Импортер на территории Евразийского экономического союза:

ООО "Наблюдательные приборы".

194021, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Пискаревка, ул. Новороссийская, д. 53, литера Б, помещ. 74

Телефон: +7 (812) 498-48-88

Дата изготовления оборудования указана на индивидуальной упаковке, Месяц/Год

Издание прошло сертификацию на территории РФ

Предприятие-изготовитель сертифицировано в международной системе менеджмента качества ISO 9001.

www.godox.ru

Made in China

705-GF1400-00

